



工具名	メーカー	状態	工具径	工具R	刃長	刃数	タイプ	被削材	送り	回転
<input type="checkbox"/> MSB230	日進工具		0.1	0.05	0.1	2	ボール	設定なし	0	0
<input type="checkbox"/> SSBL200	日進工具		0.1	0.05	0.08	2	ボール	設定なし	0	0
<input type="checkbox"/> MX230	日進工具		0.1	0	0.2	2	スクエア	設定なし	0	0
<input type="checkbox"/> MHR230	日進工具		0.1	0	0.15	2	スクエア	設定なし	0	0
<input type="checkbox"/> MHR230	日進工具		0.1	0	0.15	2	スクエア	設定なし	0	0
<input type="checkbox"/> MXH225P	日進工具		0.1	0	0.1	2	スクエア	設定なし	0	0
<input type="checkbox"/> MXH225	日進工具		0.1	0	0.1	2	スクエア	設定なし	0	0
<input type="checkbox"/> MHRH230	日進工具		0.1	0	0.08	2	スクエア	設定なし	0	0
<input type="checkbox"/> 08-00520-20051	日進工具		0.1	0.05	0.07	2	ボール	設定なし	0	0
<input type="checkbox"/> MSBH230	日進工具		0.1	0.05	0.1	2	ボール	設定なし	0	0
<input type="checkbox"/> MHR230	日進工具		0.1	0	0.15	2	スクエア	設定なし	0	0
<input type="checkbox"/> MSB230	日進工具		0.1	0.05	0.1	2	ボール	設定なし	0	0
<input type="checkbox"/> MXH230P	日進工具		0.1	0	0.2	2	スクエア	設定なし	0	0
<input type="checkbox"/> MSE230	日進工具		0.1	0	0.15	2	スクエア	設定なし	0	0
<input type="checkbox"/> MX235	日進工具		0.1	0	0.3	2	スクエア	設定なし	0	0
<input type="checkbox"/> MXH235P	日進工具		0.1	0	0.3	2	スクエア	設定なし	0	0
<input type="checkbox"/> 08-00520-20051	日進工具		0.1	0.05	0.07	2	スクエア	設定なし	0	0
<input type="checkbox"/> MRB230	日進工具		0.1	0.05	0.07	2	ボール	設定なし	0	0
<input type="checkbox"/> SSE400	日進工具		0.1	0	0.04	4	スクエア	設定なし	0	0
<input type="checkbox"/> SSE400	日進工具		0.1	0	0.04	4	スクエア	設定なし	0	0
<input type="checkbox"/> MHRH230	日進工具		0.1	0	0.08	2	スクエア	設定なし	0	0
<input type="checkbox"/> MRBH230	日進工具		0.1	0.05	0.07	2	ボール	設定なし	0	0
<input type="checkbox"/> MHR230	日進工具		0.1	0	0.15	2	スクエア	設定なし	0	0
<input type="checkbox"/> PCDRB	日進工具		0.1	0.05	0.05	1	ボール	設定なし	0	0
<input type="checkbox"/> MHRH230	日進工具		0.1	0	0.08	2	スクエア	設定なし	0	0
<input type="checkbox"/> MRBH230	日進工具		0.1	0.05	0.07	2	ボール	設定なし	0	0
<input type="checkbox"/> MRB230	日進工具		0.1	0.05	0.07	2	ボール	設定なし	0	0
<input type="checkbox"/> MSB230G2	日進工具		0.1	0.05	0.1	2	ボール	設定なし	0	0
<input type="checkbox"/> MXH230	日進工具		0.1	0	0.2	2	スクエア	設定なし	0	0
<input type="checkbox"/> MHRH230	日進工具		0.1	0	0.08	2	スクエア	設定なし	0	0
<input type="checkbox"/> MSES230P	日進工具		0.1	0	0.15	2	スクエア	設定なし	0	0
<input type="checkbox"/> PCDSE	日進工具		0.1	0	0.02	2	スクエア	設定なし	0	0
<input type="checkbox"/> PCDRB	日進工具		0.1	0.05	0.05	1	ボール	設定なし	0	0
<input type="checkbox"/> MRBH230	日進工具		0.1	0.05	0.07	2	ボール	設定なし	0	0
<input type="checkbox"/> SSBL200	日進工具		0.1	0.05	0.08	2	ボール	設定なし	0	0
<input type="checkbox"/> MXH235	日進工具		0.1	0	0.3	2	スクエア	設定なし	0	0
<input type="checkbox"/> MSE230M	日進工具		0.1	0	0.15	2	スクエア	設定なし	0	0

選択工具



出力する

キャンセル